



\*Bild nur zur Veranschaulichung

Systemkomponenten			
<b>Köpfe</b>			
1	MPH001	PIXO Kopf	Stereo Kopf (ohne Vergröß.-Linsen) mit integrierter 5 MP Digitalkamera, LED-Beleuchtung, inkl. Netzteil, Blendschutz, Benutzerhandbuch auf USB und ViCapture Software
2	MPH002	PIXO UV-Kopf	Stereo UV-Kopf (ohne Vergröß.-Linsen) mit integrierter 5 MP Digitalkamera, LED-Beleuchtung, mit umschaltbarer Weiß/UV-Beleuchtung, inkl. Netzteil, Blendschutz, Benutzerhandbuch auf USB und ViCapture Software
<b>Stative/Ständer</b>			
3	MTB200	Verso Universalständer	Verso Universalständer (Schwenkarm) mit Positionsfixierung inkl. Montageklemme, Kopfbefestigungen und Staubschutzhülle
4	MTB201	Verlängerung für Verso Universalständer	Verlängerung für Verso Universalständer (zusätzlich 250 mm) inkl. Verlängerungskabel und Kopfbefestigung
5	MTB210	Stabila Säule	Säulenständer für PIXO, ERGO und IOTA inkl. Staubschutzhülle, Kabelführung und Kopfbefestigung
6	MTB211	Stabila Bodenplatte	Bodenplatte zur Montage der Stabila Säule inkl. Befestigungsschrauben
7	MTB212	Stabila Bodenplatte inkl. Durchlicht	Bodenplatte mit Durchlicht zur Montage der Stabila Säule inkl. Befestigungsschrauben
<b>Objektive</b>			
MTO003	ERGO/PIXO Objektiv 3x	Arbeitsabstand 100 mm	
MTO004	ERGO/PIXO Objektiv 4x	Arbeitsabstand 100 mm	
MTO006	ERGO/PIXO Objektiv 6x	Arbeitsabstand 68 mm	
MTO008	ERGO/PIXO Objektiv 8x	Arbeitsabstand 60 mm	
MTO010	ERGO/PIXO Objektiv 10x	Arbeitsabstand 54 mm	
MTO015	ERGO/PIXO Objektiv 15x	Arbeitsabstand 40 mm	
MTO007	ERGO/PIXO SLWD Obj. 6x	Arbeitsabstand 114 mm	
MTO009	ERGO/PIXO SLWD Obj. 8x	Arbeitsabstand 113 mm	
<b>Optionales Zubehör</b>			
MTA310	Schutzgläser für ERGO/PIXO Objektive 3x, 4x, 6x, 8x, 10x	Zum Aufstecken, um Schäden durch Kondensation von Dampf, Flussmittel oder von Werkzeugen verursachte Kratzer zu vermeiden. Kompatibel mit: 3x, 4x, 6x, 8x und 10x. Enthält: Ein Halter, drei austauschbare Glasabdeckungen	
MTA312	Schutzgläser für ERGO/PIXO SLWD Objektive 6x, 8x	Zum Aufstecken, um Schäden durch Kondensation von Dampf, Flussmittel oder von Werkzeugen verursachte Kratzer zu vermeiden. Kompatibel mit: 6x und 8x. Enthält: Ein Halter, drei austauschbare Glasabdeckungen	
MTB220	Pilot Verschiebetisch	Klemmbarer x-y-Verschiebetisch für Stabila Bodenplatten inkl. Befestigungsschrauben und Abstandshalterungen	
TMB001	Durchlichtsockel	Durchlichtsockel mit Kippspiegel für alle Inspektionssysteme zur Verbesserung des Kontrastes bei transparenten oder durchscheinenden Objekten inkl. Netzteil	
MTA350	EPI-Beleuchtung	Episkopische Beleuchtung mit einem koaxial zum Strahlengang führenden Lichtstrahl, inkl. Netzteil	
MTA351	Montageadapter Objektive 3x, 4x, EPI-Beleuchtung	Adapter zur Montage der EPI-Beleuchtung für Objektive 3x, 4x	
MTA352	Montageadapter Objektive 6x, EPI-Beleuchtung	Adapter zur Montage der EPI-Beleuchtung für Objektive 6x	
MTA353	Montageadapter Objektive 8x, EPI-Beleuchtung	Adapter zur Montage der EPI-Beleuchtung für Objektive 8x	
MTA354	Montageadapter Objektive 10x, EPI-Beleuchtung	Adapter zur Montage der EPI-Beleuchtung für Objektive 10x	
MTA330	Steckernetzteil	Steckernetzteil 12V 3A mit Steckadapter weltweit	

<b>CAB6041</b>	<b>Verlängerung für Netzteil</b>	Verlängerungskabel für Steckernetzteil 1 m
<b>MTA360</b>	<b>Staubschutzhülle</b>	Staubschutzhülle zur Geräteabdeckung
<b>TSG001</b>	<b>Kipptisch</b>	Neigbarer und höhenverstellbarer Objekthalter mit gummierter Haftplatte
<b>TSG002</b>	<b>Kipptisch</b>	Neigbarer und höhenverstellbarer Objekthalter mit gummierter Lochplatte
<b>TSG012</b>	<b>Kipptisch</b>	Neigbarer und höhenverstellbarer Objekthalter inkl. beiden Haftplatten

#### Beispiele Gesamtgeräte

<b>SMP200</b>	<b>MANTIS PIXO mit "Verso Universalständer"</b>	Stereo Kopf MPH001 (ohne Vergröß.-Linsen) und LED-Beleuchtung, Verso Arm MTB200, Staubschutzhülle MTA360, Netzteil MTA330
<b>SMP201</b>	<b>MANTIS PIXO mit "Verso Universalständer" inkl. Verlängerungsarm</b>	Stereo Kopf MPH001 (ohne Vergröß.-Linsen) und LED-Beleuchtung, Verso Arm MTB200/MTB201, Staubschutzhülle MTA360, Netzteil MTA330
<b>SMP211</b>	<b>MANTIS PIXO mit "Stabila Tischstativ"</b>	Stereo Kopf MPH001 (ohne Vergröß.-Linsen) und LED-Beleuchtung, Stativ MTB210, Bodenplatte MTB211, Staubschutzhülle MTA360, Netzteil MTA330
<b>SMP212</b>	<b>MANTIS PIXO mit "Stabila Tischstativ" inkl. Durchlicht-Beleuchtung</b>	Stereo Kopf MPH001 (ohne Vergröß.-Linsen) und LED-Beleuchtung, Stativ MTB210, Bodenplatte inkl. Durchlicht MTB212, Staubschutzhülle MTA360, Netzteil MTA330

#### Varianten | UV-Beleuchtung

<b>SMPV200</b>	<b>MANTIS PIXO UV mit "Verso Universalständer"</b>	Stereo UV-Kopf MPH002 (ohne Vergröß.-Linsen) und LED-Beleuchtung, Verso Arm MTB200, Staubschutzhülle MTA360, Netzteil MTA330
<b>SMPV201</b>	<b>MANTIS PIXO UV mit "Verso Universalständer" inkl. Verlängerungsarm</b>	Stereo UV-Kopf MPH002 (ohne Vergröß.-Linsen) und LED-Beleuchtung, Verso Arm MTB200/MTB201, Staubschutzhülle MTA360, Netzteil MTA330
<b>SMPV211</b>	<b>MANTIS PIXO UV mit "Stabila Tischstativ"</b>	Stereo UV-Kopf MPH002 (ohne Vergröß.-Linsen) und LED-Beleuchtung, Stativ MTB210, Bodenplatte MTB211, Staubschutzhülle MTA360, Netzteil MTA330
<b>SMPV212</b>	<b>MANTIS PIXO UV mit "Stabila Tischstativ" inkl. Durchlicht-Beleuchtung</b>	Stereo UV-Kopf MPH002 (ohne Vergröß.-Linsen) und LED-Beleuchtung, Stativ MTB210, Bodenplatte inkl. Durchlicht MTB212, Staubschutzhülle MTA360, Netzteil MTA330

**Mengenrabatt:** 3-4 Stck = 2%, 5-9 Stck = 5%, 10-19 Stck = 8%, ab 20 Stck = 10% | **Zahlung:** 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

**Preisstellung:** D-82275 Emmering, verpackt, ohne MwSt. | **Garantie:** 24 Monate (ohne Leuchtmittel)

**Vision Engineering Ltd, Central Europe** | Anton-Pendele-Str. 3 | 82275 Emmering | T: +49 (0)8141 401670 | [www.visioneng.de](http://www.visioneng.de)